




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB050ZDS0005B05



Campo de aplicación		
Sistema	Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 400 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	390
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 7,5 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E12773



Cable de conexión con conector hembra

AD0GB050ZDS0005B05

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado



Conexión

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH