


E12774



Conector hembra a cablear

SDOGB050ZDSFKPG



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 400 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	9
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	48,808
Material del cuerpo		PA; PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Material de la junta		NBR
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E12774



Conector hembra a cablear

SDOGB050ZDSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm; AWG 16

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PA; PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Junta de estanqueidad: NBR; Contactos: dorado



Conexión

