


# E12775



## Conector macho a cablear

SSTGB030ZDSFKPG



### Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	12

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	51,9
Material del cuerpo	PBT
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

### Notas

Notas	pin 1 avanzado
Cantidad por pack	1 unid.

# E12775



## Conector macho a cablear

SSTGB030ZDSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...1,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión

