


E12777



Repartidor en T

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Campo de aplicación

Sistema Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...85
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	71,25
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho A

Conector: 7/8"; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado






Repartidor en T

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Toma B

Conector: 7/8"; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado



Conexión eléctrica - Toma C

Conector: 7/8"; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado

