


E12204



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Campo de aplicación

Sistema	cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)

Datos mecánicos

Peso [g]	698,5
Materiales	PUR / PC
Material del cuerpo	PUR / PC
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



E12204




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; cable de conexión apantallado: apantallado

