


E12215



Cable de conexión con conector macho

ASTGA050MSS0006C04



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	378,8
Dimensiones	[mm]	38 x 15 x 31
Materiales		Carcasa: TPU negro
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Notas		La resistencia terminal del bus CAN (120 Ω) está integrada en el conector M12.
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector macho


ASTGA050MSS0006C04

Conexión eléctrica


Cable: 6 m, PVC, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,7 mm, apantallado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
WH =	blanco
screen =	pantalla