


Cable de conexión Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S


Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados; cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)

Datos mecánicos

Peso	[g]	167,2
Materiales		PUR / PC
Material del cuerpo		PUR / PC
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E12226



Cable de conexión Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Conexión eléctrica - Conector macho M12


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC

