




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0010G04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados; cable apantallado	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	506,4
Dimensiones	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12228



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0010G04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco