


E12261



Conector macho a cablear

SSTGH040MSSFKSG



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	44,5
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 62
Materiales	Zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo	Zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12261



Conector macho a cablear

SSTGH040MSSFKSG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: Zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable



Conexión

