E12287

Conector macho a cablear

SSTAH040MSSFKSG



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	66,5
Dimensiones	[mm]	42 x 20 x 54
Materiales		Zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo		Zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12287

Conector macho a cablear

SSTAH040MSSFKSG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: Zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable

Conexión