

E12293



Caja repartidora

ZD08F04HMSS0002H10


Datos mecánicos		
Peso	[g]	384,2
Dimensiones	[mm]	21 x 26 x 145
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M8
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)	

Conexión eléctrica - punto de conexión	
Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado	




E12293



Caja repartidora

ZDO8F04HMSS0002H10

Conexión



Colores de los hilos :

- BK = negro
- BN = marrón
- BU = azul
- GN = verde
- GY = gris
- PK = rosa
- RD = rojo
- VT = violeta
- WH = blanco
- YE = amarillo

E12293

Caja repartidora

ZD08F04HMSS0002H10

