E12315

Resistencia terminal para PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	9,9
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12315

Resistencia terminal para PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6 Nm

Conexión