


E12341



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0030C04



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Nota sobre la temperatura ambiente	21 días: ...120
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	1479
Dimensiones [mm]	28 x 15 x 38
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura mín. 10 x diámetro del cable

E12341



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0030C04

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 30 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco