


# E12346



## Cable de conexión con conector macho

ASTGA050MSS01,5C04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación            |      |                                                                                |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                        |      | Libre de siliconas; Contactos dorados; cable apantallado                       |
| Libre de siliconas             |      | sí                                                                             |
| Datos eléctricos               |      |                                                                                |
| Tensión de alimentación        | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                                              |
| Clase de protección            |      | II                                                                             |
| Corriente máxima total         | [A]  | 4                                                                              |
| Condiciones ambientales        |      |                                                                                |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -25...90                                                                       |
| Grado de protección            |      | IP 68                                                                          |
| Datos mecánicos                |      |                                                                                |
| Peso                           | [g]  | 127,4                                                                          |
| Dimensiones                    | [mm] | 38 x 15 x 31                                                                   |
| Materiales                     |      | Carcasa: TPU negro                                                             |
| Material de la tuerca de unión |      | latón, niquelado                                                               |
| Notas                          |      |                                                                                |
| Notas                          |      | La resistencia terminal del bus CAN (120 Ω) está integrada en el conector M12. |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.                                                                        |



Cable de conexión con conector macho


ASTGA050MSS01,5C04

Conexión eléctrica


Cable: 1,5 m, PVC, violeta, Ø 6,7 mm, apantallado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

|          |          |
|----------|----------|
| BK =     | negro    |
| BU =     | azul     |
| RD =     | rojo     |
| WH =     | blanco   |
| screen = | pantalla |