




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0010K05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados; cable apantallado	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	444,6
Dimensiones	[mm]	28 x 15 x 38
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Acero inoxidable
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH050MSS0010K05

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 5,3 mm, apantallado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 1,0...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco