


E12353



Conector macho a cablear

SSTAHO40MSSFKSG



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	66,7
Dimensiones [mm]	42 x 20 x 54
Materiales	Zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo	Zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E12353



Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKSG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: Zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable



Conexión

