


E12358



Conector macho empotrable

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 Junta tórica



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	9,66
Rosca de montaje		PG 11
Materiales		PA 6.6
Material del cuerpo		PA 6.6
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12358



Conector macho empotrable

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco