


Leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

Puck/IND/bk/53/8

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E12517 + E12526

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Versión

para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Datos mecánicos

Peso	[g]	43,4
Diámetro de la leva	[mm]	53
Distancia entre agujeros	[mm]	80
Altura del eje del actuador de la válvula	[mm]	20
Número de posiciones posibles del target		8
Materiales		Leva de conmutación: PA 6 negro; tornillos: inox (1.4302 / 304L)

Accesorios

Componentes incluidos

tornillo de cabeza hexagonal interior : 1 x M6 x 16, con arandela

tornillos avellanados: 2 x M5

indicadores de dirección: 2, amarillo

indicadores de dirección: 2, negro

Tapa: 1, amarillo

tapón ciego: 4, negro

Notas

Cantidad por pack

1 unid.