E17322


Leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

PUCK/IND/BL/53/8

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E12517 + E12526

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Versión		para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Datos mecánicos		
Peso	[g]	45,6
Diámetro de la leva	[mm]	53
Distancia entre agujeros	[mm]	80
Altura del eje del actuador de la válvula	[mm]	20
Número de posiciones posibles del target		8
Materiales		Leva de conmutación: PA 6 azul; tornillos: inox (1.4302 / 304L)
Accesorios		
Componentes incluidos		tornillo de cabeza hexagonal interior : 1 x M6 x 16, con arandela
		tornillos avellanados: 2 x M5
		indicadores de dirección: 2, blanco
		indicadores de dirección: 2, azul
		Tapa: 1, blanco
		tapón ciego: 4, azul
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.