




Leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

PUCK/IIND/RD/53/8

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E12517 + E12526

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Versión

para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Datos mecánicos

Peso	[g]	44,2
Diámetro de la leva	[mm]	53
Distancia entre agujeros	[mm]	80
Altura del eje del actuador de la válvula	[mm]	20
Número de posiciones posibles del target		8
Materiales		Leva de conmutación: PA 6 rojo; tornillos: inox (1.4302 / 304L)

Accesorios

Componentes incluidos

tornillo de cabeza hexagonal interior : 1 x M6 x 16, con arandela
 tornillos avellanados: 2 x M5
 indicadores de dirección: 2, blanco
 indicadores de dirección: 2, rojo
 Tapa: 1, blanco
 tapón ciego: 4, rojo

E17323



Leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

PUCK/IIND/RD/53/8

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------