


E18015



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-10...100
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	362,874
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 47
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4571 / 316Ti)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E18015



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, negro; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco