


E18031



Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	27,216
Dimensiones [mm]	18 x 18 x 46
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	ZnAl / Ni

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E18031



Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni; Contactos: dorado



Conexión

