




Conector macho empotrable

RSTGB030VAS00.3-03



1 Junta tórica

Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 600 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...100

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso

[g]

25,855

Rosca de montaje

1/2" NPT

Materiales

Acero inoxidable

Material del cuerpo

Acero inoxidable

Notas

Cantidad por pack

1 unid.



Conector macho empotrable

RSTGB030VAS00.3-03

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable; Contactos: dorado



Conexión

1	GN
2	RD
3	BK

BK =
GN =
RD =

Colores de los hilos :
negro
verde
rojo