


# E18065



## Prolongador

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



### Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 300 AC/DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Grado de protección

IP 68

### Datos mecánicos

Peso

[g]

136,078

Materiales

PVC

Material del cuerpo

PVC

Material de la tuerca de unión

inox (1.4571 / 316Ti)


### Notas

Cantidad por pack

1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



# E18065




## Prolongador

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

### Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

