




Conector macho empotrable

RSTGB030VAS00.3-03



1 Junta tórica

Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 600 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	25,855
Rosca de montaje		1/2" NPT
Materiales		Acero inoxidable
Material del cuerpo		Acero inoxidable
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Conector macho empotrable

RSTGB030VAS00.3-03

Conexión eléctrica


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable; Contactos: dorado



Conexión



BK = Colores de los hilos :
GN = negro
WH = verde
 blanco