




Conector macho empotrable

RSTGB030ALS00.3-03



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 600 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
----------------------	------	-----------

Grado de protección		IP 68
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	36,287
------	-----	--------

Rosca de montaje		M20 x 1,5
------------------	--	-----------

Materiales		latón niquelado
------------	--	-----------------

Material del cuerpo		latón, niquelado
---------------------	--	------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm ² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado; Contactos: dorado



E18070



Conector macho empotrable

RSTGB030ALS00.3-03

Conexión

1	GN
2	BK
3	WH

	Colores de los hilos :
BK =	negro
GN =	verde
WH =	blanco