


E18071



Conector macho empotrable

RSTGB040ALS00.3-04



Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 600 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...100

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]

36,287

Rosca de montaje

M20 x 1,5

Materiales

aluminio anodizado

Material del cuerpo

aluminio, anodizado

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado



E18071



Conector macho empotrable

RSTGB040ALS00.3-04

Conexión

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco