




Conector macho empotrable

RSTGB050PLS00.3-05



1 Junta tórica

Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 600 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...100
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	27,216
Rosca de montaje	M16 x 1,5
Materiales	plástico
Material del cuerpo	plástico

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E18072



Conector macho empotrable


RSTGB050PLS00.3-05

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: plástico; Contactos: dorado



Conexión

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
OG =	naranja
WH =	blanco