



Prolongador

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Campo de aplicación	
Sistema	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	45,359
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 40
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4571 / 316Ti)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Prolongador

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

**Conexión eléctrica**Cable: 0,2 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Conexión****Conexión eléctrica - Toma**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

