




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0012E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación            |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Sistema                        | Contactos dorados     |
| Datos eléctricos               |                       |
| Tensión de alimentación [V]    | < 300 AC/DC           |
| Condiciones ambientales        |                       |
| Temperatura ambiente [°C]      | -20...105             |
| Grado de protección            | IP 68                 |
| Datos mecánicos                |                       |
| Peso [g]                       | 299,371               |
| Dimensiones [mm]               | 15 x 15 x 47          |
| Materiales                     | PVC                   |
| Material del cuerpo            | PVC                   |
| Material de la tuerca de unión | inox (1.4571 / 316Ti) |
| Notas                          |                       |
| Cantidad por pack              | 1 unid.               |

# E18106



## Cable de conexión con conector hembra


ADOGH040VAS0012E04

### Conexión eléctrica


Cable: 12 m, PVC, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



### Conexión



5: no utilizado  
Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco