


E18157



Prolongador

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 300 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	235,868
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 40
Materiales	TPE
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca de unión	inox (1.4571 / 316Ti)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

