


# E18160



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0075E04



### Campo de aplicación

Sistema Contactos dorados

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 300 AC/DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Grado de protección IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g] 2685,265

Dimensiones [mm] 31 x 14,5 x 31

Materiales PVC

Material del cuerpo PVC

Material de la tuerca de unión inox (1.4571 / 316Ti)

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E18160



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0075E04

### Conexión eléctrica

Cable: 75 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



### Conexión



5: no utilizado  
Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco