


E18166



Cable de conexión con conector hembra

AD0GB030VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 300 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso

[g]

5238,988

Materiales

PVC

Material del cuerpo

PVC

Material de la tuerca de unión

inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E18166



Cable de conexión con conector hembra


AD0GB030VAS0020E03

Conexión eléctrica


Cable: 20 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
GN = verde
WH = blanco