


## Conector de montaje

RDOG040MSS00.3-04



## Datos eléctricos

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Clase de protección     |     | III               |
| Corriente máxima total  | [A] | 4                 |

## Condiciones ambientales

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...100 |
| Grado de protección  |      | IP 68     |

## Datos mecánicos

|            |     |                                                                               |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Peso       | [g] | 113,398                                                                       |
| Materiales |     | Carcasa: latón niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Tuerca: latón niquelado |

## Notas

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| Cantidad por pack |  | 1 unid. |
|-------------------|--|---------|

# E18177



## Conector de montaje

RDOGF040MSS00.3-04

### Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC, amarillo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8; codificación: A



### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |
| WH = | blanco |