


E18182



Prolongador

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 300 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso

[g]

63,503

Materiales

TPE

Material del cuerpo

TPE

Material de la tuerca de unión

inox (1.4571 / 316Ti)

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E18182



Prolongador

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Conexión eléctrica

Cable: 2,5 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPE; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado

