


E18251



Conector macho empotrable

RSTGA030ALS00.3-03



1 Junta tórica

Campo de aplicación

Sistema Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 387,821

Rosca de montaje M20 x 1,5

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E18251



Conector macho empotrable

RSTGA030ALS00.3-03

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Colores de los hilos :
BK =	negro
GN =	verde
RD =	rojo
WH =	blanco