

# E18317



## Prolongador

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



| Campo de aplicación            |                                                           |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Sistema                        | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |                     |
| Libre de siliconas             | sí                                                        |                     |
| Datos eléctricos               |                                                           |                     |
| Tensión de alimentación        | [V]                                                       | < 250 AC / < 300 DC |
| Corriente máxima total         | [A]                                                       | 3                   |
| Condiciones ambientales        |                                                           |                     |
| Temperatura ambiente           | [°C]                                                      | -25...85            |
| Grado de protección            | IP 68                                                     |                     |
| Datos mecánicos                |                                                           |                     |
| Peso                           | [g]                                                       | 204,116             |
| Materiales                     | PVC                                                       |                     |
| Material del cuerpo            | PVC                                                       |                     |
| Material de la tuerca de unión | zinc, recubrimiento de epóxido                            |                     |
| Notas                          |                                                           |                     |
| Cantidad por pack              | 1 unid.                                                   |                     |

**Prolongador**

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

**Conexión eléctrica - Conector macho**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**

Cable: 0,3 m, PVC, Libre de halógenos, amarillo, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

**Conexión****Conexión eléctrica - Toma**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: zinc, recubrimiento de epóxido; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

