




Conector de montaje


RDOGH050MSS00.3E05



1 Junta tórica

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	22,68
Rosca de montaje		1/4"-18NPT
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²		
Conexión eléctrica - Toma		

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado




E18327



Conector de montaje

RDOGH050MSS00.3E05

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN/YE =	verde / amarillo
WH =	blanco