
E19901

Caja repartidora

ZDO6H040MSS0010A09

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...110 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 100
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E19901

Caja repartidora

ZDO6H040MSS0010A09

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A



Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo