




Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...110 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 82
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.




Caja repartidora

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A



Conexión

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo