




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005B04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC076
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005B04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; alta flexibilidad; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Colores de los hilos :
BN = negro
BU = marrón
 azul