



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
---	----------

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]	4
---------------------------------	---

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]	4
---------------------------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	2,4
Longitud [mm]	800
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	PVC

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------