




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030MSS0005E03



| Datos eléctricos               |      |                           |
|--------------------------------|------|---------------------------|
| Tensión de alimentación        | [V]  | < 300 AC/DC               |
| Condiciones ambientales        |      |                           |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -30...80                  |
| Temperatura ambiente (movible) | [°C] | -5...80                   |
| Grado de protección            |      | IP 68                     |
| Datos mecánicos                |      |                           |
| Peso                           | [g]  | 279,3                     |
| Dimensiones                    | [mm] | 26 x 26 x 49,9            |
| Material del cuerpo            |      | TPU                       |
| Material de la tuerca de unión |      | Zinc conformado a presión |
| Notas                          |      |                           |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.                   |

# E20429



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030MSS0005E03

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (24 x Ø 0,2 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión



### Conexión



BN =                    Colores de los hilos :  
BU =                    marrón  
GN/YE =                azul  
                             verde / amarillo