

Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030MSS0002E03



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...80
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	117,5
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E20430



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030MSS0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo