


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3/0,35M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20080

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C] -40...290

**Datos mecánicos**

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 3

Longitud del cabezal de detección [mm] 10

# E20442



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3/0,35M

Longitud	[mm]	350
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
<b>Accesorios</b>		
Componentes incluidos		E20102
<b>Notas</b>		
Cantidad por pack		1 unid.