



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20570

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador  
para fibra óptica tipo

OKF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

10

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de  
detección

M6

Longitud

[mm]

2000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material de la fibra

acrílico

Material del cabezal de la  
fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

metal silicona

## Notas

Cantidad por pack

1 unid.