


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-MPV-M6



### Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos

### Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	300
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	20
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	220
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	20

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

### Datos mecánicos

Peso [g]	58,5
Tipo de cabezal de detección	recto

# E20511



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-MPV-M6

Rosca del cabezal de detección		M6
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	7
Longitud del cabezal de detección	[mm]	45
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona

### Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------