


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/0,14M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...150

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección acodado

Diámetro del cabezal de detección [mm] 4

Longitud del cabezal de detección [mm] 10

Longitud [mm] 100; (+10 mm)

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Material de la fibra vidrio

# E20566



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/0,14M

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.