


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-M6/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OGF

OGF

Alcance de la fibra óptica [mm] 15

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 25

Longitud [mm] 1000

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: PPE

Material de la fibra vidrio

E20742



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-M6/1M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.