E20749

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 flexible

Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	70
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	100
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	560
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	49,5
Tipo de cabezal de detección		flexible
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	27
Disposición de fibra		⦿
Diámetro de la bobina	[mm]	2 x 1
Materiales		cuerpo roscado: latón revestido de bronce blanco
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4301 / 304)
Material del revestimiento		PE
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
		arandelas dentadas: 2

E20749

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.